

# Yale

Cilindru universal YS, Forță de apăsare / cursă (t / mm): 23/250



## Date comandă

Numărul de comandă 086060 23/250

GTIN 4025092150255

Clasa articolului 08Y

## Descriere

### Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

**Compatibilitate 100 %** față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Cilindrii universali se deosebesc printr-o **compatibilitate deosebită la sarcina laterală**, prezintă revenire cu arc și un singur ștuț pentru furtun cu cuplaj rapid.

### Aplicație:

Pentru toate aplicațiile ce necesită o forță ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente și în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. **Pot fi utilizați în toate pozițiile.**

### Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oțel călit (poanson) și filet de fixare **fără** cabluri de legătură și adaptor.

### Notă:

**Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.**

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

## Descriere tehnică

Greutate 13,5 kg

Lungime constructivă strânsă	376 mm
Volumul de ulei	830 ml
Ø exterior al cilindrului	85 mm
Înălțimea cursei	250 mm
Forță de presiune maximă	230 kN
Tip produs	Cilindru hidraulic

## Accesorii

Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 1/0,7 l	086050 1/0,7
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/4 l	086050 2/4
Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/2 l	086050 2/2
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 6 m	086081 6
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 1 m	086081 1
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 2 m	086081 2
Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 3 m	086081 3