

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 2, Tip: 11



Date comandă

Numărul de comandă	483910 11
GTIN	2050002076631
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Din oțel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ± 2 HRC) și revenit. Suprafață rectificată și lepuită. De la $\varnothing 1,5$ mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuție, $0,1$ mm – $0,99$ mm fără teșire. De la $1,0$ mm un capăt teșit.

Clasa de toleranță 2: \varnothing știftului $\pm 0,002$ mm.

Aplicație:

Este necesară degresarea înainte de utilizare și ungerea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizați și **\varnothing dorit**, de ex. Cod 483900 Ref. 5 **10,08** resp. 483920 Ref. 5 **10,082**.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,01 mm
Dim. nominală	25 - 29,99 mm
Lungimea știftului de măsurare	70 mm
Calibrarea	L6
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	2
Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel pentru calibre
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag \varnothing maxim 60 mm	028340 60
CalibrareCalibru tampon cu prag limitator \varnothing maxim 60 mm	028300 60