

Știft de verificare individual Clasa de toleranță 1, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	483940 12
GTIN	2050002076693
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Știfturi de control din oțel pentru scule superior 60 ± 2 HRC. Știft: Călit, revenit, rectificat și leuit. Mâner: Specificarea \emptyset marcată.

Notă:

În cazul plasării comenzii **indcați și \emptyset dorit**, de ex. Cod 483940 Ref. 2, **0,35**.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,01 mm
Dim. nominală	16 - 17,99 mm
Lungime de verificare	60 mm
Lungimea totală	100 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel aliat pentru scule
Tip produs	Știft de control

Servicii

CalibrareȘtift de control \emptyset maxim 20	028240 20
	028260 20

Calibrare DAkkSstift de control Ø maxim 20
