

Știft de control individual cu mâner, cu 3 cifre Clasa de toleranță 1, Tip: 7**Date comandă**

Numărul de comandă	483942 7
GTIN	2050002077157
Clasa articolului	48A

Descriere**Execuție:**

Știfturi de control din oțel aliat de scule 60 ±2 HRC. Știft călit, revenit, rectificat și lepuit. Mâner: specificare Ø gravată.

Notă:

În cazul plasării comenzii indicați și **Ø dorit** de ex. Cod 483942 Ref. 3, 0,305.

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,001 mm
Lungimea totală	53 mm
Lungime de verificare	33 mm
Dim. nominală	3,001 - 4,999 mm
Calibrarea	L5
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	60 ±2 HRC
Material	Oțel aliat pentru scule
Tip produs	Știft de control

Servicii

CalibrareȘtift de control Ø maxim 20	028240 20
	028260 20

Calibrare DAkkSstift de control Ø maxim 20
