

**Știft de control individual cu mâner, cu 3 cifre Clasa de toleranță 1, Tip: 4****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 483942 4      |
| GTIN               | 2050002077126 |
| Clasa articolului  | 48A           |

**Descriere****Execuție:**

Știfturi de control din oțel aliat de scule 60 ±2 HRC. Știft călit, revenit, rectificat și lepuit. Mâner: specificare Ø gravată.

**Notă:**

În cazul plasării comenzii indicați și **Ø dorit** de ex. Cod 483942 Ref. 3, 0,305.

**Descriere tehnică**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Lungimea totală       | 53 mm                   |
| Dim. nominală         | 0,501 - 0,999 mm        |
| Calibrarea            | L5                      |
| Lungime de verificare | 33 mm                   |
| Pasul filetului       | 0,001 mm                |
| Standard              | DIN 2269                |
| Clasa de toleranță    | 1                       |
| Duritate              | 60 ±2 HRC               |
| Material              | Oțel aliat pentru scule |
| Tip produs            | Știft de control        |

**Servicii**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| CalibrareȘtift de control Ø maxim 20 | 028240 20 |
|                                      | 028260 20 |

Calibrare DAkkSstift de control Ø maxim 20

---