

bimos

## Scaun rotativ pentru lucru pentru utilizare intensivă, Neon XXL, material textilBLACK



### Date comandă

Numărul de comandă	965363 BLACK
GTIN	4016849961798
Clasa articolului	96B

### Descriere

#### Execuție:

Scaun rotativ pentru lucru foarte robust și sigur, cu sistem mecanic sincron și componente potrivite pentru utilizare intensivă. Reglarea greutății între 80 kg și 180 kg. Componente pentru utilizare intensivă: Cadru, role, mecanică, arc cu gaz și picior în formă de stea. Picior în formă de stea din aluminiu lustruit. Scaun și spătar cu design ergonomic. Spătar reglabil fără trepte și reglabil individual în înălțime și înclinare. Căptușeală groasă cu formă optimizată. Inclusiv cotiere. Spațiu între cotiere de 570 mm, reglabil în lățime. Cu bandă flexibilă portocalie. Acoperit cu material textil.

#### Standard:

**DIN 68877**

### Descriere tehnică

Culoarea materialului scaunului	negru
Înălțimea spătarului	570 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	420 - 480 mm

Lățimea scaunului	470 mm
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Capacitate portantă scaun	180 kg
Interval de reglare pe înălțime cu role	470 - 640 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou