

Garant**Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 42/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Datorită posibilității de adăugare a fileturilor poate fi prelungit după plac.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₂	29 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Filet de prindere M	M16
Ø tăișului D _c	42 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VCG. 2205
Lungimea totală L _{ges}	47 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Număr de dinți Z	3
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	5,3 grad

Frezare circulară a găurii a_p	8 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	32,34 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Tip de coadă	Cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP