


**Garant**
**SNHX 1205 neutru, Tip: ST1400**

**Date comandă**

Numărul de comandă	218611 ST1400
--------------------	---------------

GTIN	4045197656506
------	---------------

Clasa articolului	21A
-------------------	-----

**Descriere**
**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max.

Pentru lățimea fantei  $a_p$ : 10; 14 mm

Categorie: HB7525

Avans  $f_z$  per dinte: 0,13 mm

Lățimea teșiturii: 0,25 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,13 mm
-----------------------	---------

Tip	ST1400
-----	--------

Lățimea teșiturii	0,25 mm
-------------------	---------

Categorie	HB7525
-----------	--------

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNHX 1205
---------------------------	-----------

Materialul sculei	Carbura
-------------------	---------

Grosimea plăcuței S	5,4 mm
---------------------	--------

Pentru lățimea fantei $a_p$	10; 14 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare