

# Yale

## Furtun hidraulic de schimb HHC, Lungime: 6m



### Date comandă

Numărul de comandă	086080 6
GTIN	4025092155595
Clasa articolului	08Y

### Descriere

#### Execuție:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) și filet de înșurubare 3/8-NPT (partea pompei). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R = 100 mm.

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

**Compatibilitate 100 %** față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

#### Notă:

**Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.**

### Descriere tehnică

Lungime	6 m
Tip produs	Accesoriu hidraulic