




## Set de șublere digitale universale IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	415555 200
GTIN	4029713019235
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Șubler digital universal „Pocket Talent” utilizabil pentru măsurători interioare și exterioare diferite (caneluri, canale, fileturi etc.). Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 7,5 mm. Inclusiv funcție PRESET (Presetarea valorii măsurate).

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Șubler, calibru de reglare 50 mm, 2 perechi de vârfuri de măsurare pentru măsurători interioare și exterioare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Toate vârfurile palpatoare speciale și de schimb Cod 434900 până la 434915 cu filet M2,5. Cablu de date Cod 498940.

### Descriere tehnică

Tip de baterii	Celulă buton
Eroare de toleranță	0,03 mm
Lungimea ciocului	48 mm
Citire	0,0005 inch
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Citire	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	A1
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------