

Garant**APMT 060220 ER, HB7730, Tip: GG**

Date comandă

Numărul de comandă	215674 GG
GTIN	4045197673770
Clasa articolului	21A

Descriere

Notă:Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$.

Rază la colț: 2 mm

Avans f_z per dinte: 0,08 mm

Descriere tehnică

Tip	Fontă
Avans f_z per dinte	0,08 mm
Rază la colț	2 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060220 ER
Categorie	HB7730
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	250 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		