

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 20grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215700 20
GTIN	4045197658166
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.
- Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descriere tehnică

Unghi γ	20 grad
\varnothing orificiu prindere	27 mm
Lățimea teșiturii executate b	28,5 mm
Înălțimea teșiturii executate h	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1604..
Lungimea totală L_{ges}	50 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Cel mai mare $\varnothing D_1$	91 mm
Cel mai mic $\varnothing D$	35 mm
Lungimea teșiturii executate l	30 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3
Avans dinte la h_{max}	0,3 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811