

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 75grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215700 75
GTIN	4045197410542
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.**
- **Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.**

Descriere tehnică

Unghi γ	75 grad
Înălțimea teșiturii executate h	29,5 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	50,7 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1604..
Lățimea teșiturii executate b	8 mm
Lungimea teșiturii executate l	30 mm

Cel mai mic \varnothing D	35 mm
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Avans dinte la h_{max}	0,11 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP