

Yale

Palan electric cu lanț CPV VEGO, Tip: 1-4



Date comandă

Numărul de comandă	086035 1-4
GTIN	2050001790590
Clasa articolului	08Y

Descriere

Execuție:

Palan electric cu lanț cu **cârlig de susținere**, model robust și sigur. **Comutatorul de limitare** integrat pentru poziția maximă și minimă a cârligului prelungeste durabilitatea cuplajului prin fricțiune, a motorului și a carcasei. Mecanism de acționare 1 Am, ciclu de utilizare 50 % la o singură viteză, tensiune de alimentare (400 V/ 50 Hz). Siguranță crescută în exploatare prin tensiunea de comandă 42 V, comutator capsulat din clasa de protecție IP65, motoare cu grad de protecție IP55.

Notă:

La cerere se pot livra modele cu 2 viteze (cursă fină), alte înălțimi de cursă, mecanism de rulare, radio, precum și model pentru 230 V la cerere.

Descriere tehnică

Înălțimea cursei normale	3 m
Capacitate portantă	1000 kg
Mecanism de acționare conform FEM/ISO	1AM
Deconectare finală automată	da

Cuplaj cu fricțiune reglabil	da
Tip	1-4
Număr șiruri de lanț	2
Capacitate portantă t	1 t
Viteza cursei	4 m/min
Greutate	28 kg
Tip produs	Palan