

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 30grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215700 30
GTIN	4045197410511
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.
- Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Unghi γ	30 grad
\varnothing orificiu prindere	27 mm
Lungimea teșiturii executate l	30 mm
Lățimea teșiturii executate b	26,5 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	84,6 mm

Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Înălțimea teșiturii executate h	15,1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1604..
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Cel mai mic $\varnothing D$	35 mm
Avans dinte la h_{max}	0,2 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0