

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 40grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215700 40
GTIN	4045197658173
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

- Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
- Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.
- Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descriere tehnică

Cel mai mare $\varnothing D_1$	84 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Cel mai mic $\varnothing D$	35 mm
Înălțimea teșiturii executate h	19 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Lungimea teșiturii executate l	30 mm

Lățimea teșiturii executate b	24,5 mm
Unghi γ	40 grad
\varnothing orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1604..
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3
Avans dinte la h_{max}	0,16 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP