

Yale

Cilindru universal YS, Forță de apăsare / cursă (t / mm): 50/160



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086060 50/160 |
| GTIN | 4025092150323 |
| Clasa articolului | 08Y |

Descriere

Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Cilindrii universali se deosebesc printr-o **compatibilitate deosebită la sarcina laterală**, prezintă revenire cu arc și un singur ștuț pentru furtun cu cuplaj rapid.

Aplicație:

Pentru toate aplicațiile ce necesită o forță ridicată pentru dimensiuni reduse. Ideali pentru utilizarea în echipamente și în prese de atelier cu fixare în serie de fileturi metrice. **Pot fi utilizați în toate pozițiile.**

Livrare:

Racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, inclusiv racord de cuplare, piesă de presare din oțel călit (poanson) și filet de fixare **fără** cabluri de legătură și adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|--------|
| Ø exterior al cilindrului | 125 mm |
|---------------------------|--------|

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Înălțimea cursei | 160 mm |
| Lungime constructivă strânsă | 285 mm |
| Volumul de ulei | 1135 ml |
| Forță de presiune maximă | 500 kN |
| Greutate | 24 kg |
| Tip produs | Cilindru hidraulic |

Accesorii

| | |
|---|--------------|
| Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/0,7 l | 086050 2/0,7 |
| Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/2 l | 086050 2/2 |
| Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 1 m | 086081 1 |
| Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 2/4 l | 086050 2/4 |
| Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 6 m | 086081 6 |
| Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 3 m | 086081 3 |
| Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică Lungime 2 m | 086081 2 |
| Pompă manuală hidraulică HPS Număr de trepte / volumul rezervorului 1/0,7 l | 086050 1/0,7 |