

Garant**Plăcuță HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 19,6 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231650 19,6
GTIN	4045197662248
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 19 mm

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,21 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,21 mm/rot
Ø D	19,6 mm
Pentru Ø burghiului suport D	19 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire

Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 9IP	231999 9IP
--------------------------------	------------