

Garant**Capete de frezat la 90° scurt, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215705 40/4
GTIN	4045197410573
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală de precizie cu dantura divizată inegal pentru funcționare silențioasă.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	115 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungime activă L ₁	55 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø tăișului D _c	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Număr de dinți Z	4

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812