

Yale

Furtun hidraulic HHC montat / umplut din fabrică, Lungime: 1m



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 086081 1 |
| GTIN | 2050000970320 |
| Clasa articolului | 08Y |

Descriere

Execuție:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) și filet de înșurubare 3/8-NPT (partea pompei). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R = 100 mm.

Se livrează numai cu sisteme hidraulice complete (pompa, cilindru, furtun) de la producător, cu montaj din fabrică, umplere și dezaerare.

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Descriere tehnică

| | |
|------------|---------------------|
| Lungime | 1 m |
| Tip produs | Accesoriu hidraulic |