

**Garant****APMT 060208 ER, HB7630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215665 INOX
GTIN	4045197673756
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ max}} = 4 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Avans $f_z$ per dinte	0,08 mm
Rază la colț	0,8 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060208 ER
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		