

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 60grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215700 60
GTIN	4045197410535
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

- **Plăcuțe amovibile recomandate pentru teșire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.**
- **Utilizarea altor plăcuțe amovibile poate determina o reducere a durabilității, iar calitatea suprafeței poate fi afectată.**
- **Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.**

Descriere tehnică

Înălțimea teșiturii executate h	26,5 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Lungimea teșiturii executate l	30 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1604..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219811 (15IP; 5,0 Nm)

Ø orificiu prindere	27 mm
Cel mai mare Ø D ₁	65 mm
Unghi γ	60 grad
Lățimea teșiturii executate b	15,1 mm
Cel mai mic Ø D	34,8 mm
Avans dinte la h _{max}	0,12 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219811