



Ulei multifuncțional, Cuprins: 500 ml



Date comandă

Numărul de comandă	083000 500
GTIN	5032227690349
Clasa articolului	08E

Descriere

Execuție:

Uleiul multifuncțional WD-40 testat la nivel mondial **este inodor, ecologic**, fără teflon, rășină, silicon și acizi.

Aplicație:

- **Dizolvant de rugină cu efect pronunțat de capilaritate – desface în scurt timp legăturile ruginite, precum și șuruburile și piulițele blocate.**
- **Substanța de curățare: dizolvă murdăria întărită, nu se lipește și nu acoperă cu rășină.**
- **Lubrifiant pentru toate suprafețele de alunecare, mecanică fină, balamale, cabluri Bowden, lacăte și feronerii.**
- **Protecție contra coroziunii: WD-40 trece pe sub umezeală, pătrunde în porii materialului protejat și conservă. Uneltele sensibile și valoroase își mențin valoarea.**
- **Spray-ul de contact: îndepărtează umiditatea din componentele electrice.**

Cu țevă de pulverizare rabatabilă, cu jet lat sau punctiform. Utilizare posibilă numai într-una dintre cele două poziții finale (la 0°, la 90°).

Notă:

Aprobări: Printre altele **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea expres.

Execuție: Doză de spray

Marcare substanțe periculoase: GHS02 Inflamabil

Marcare substanțe periculoase: GHS07 Atenție

Clasă de risc: 2.1

Cap de pulverizare: Smart Straw

Descriere tehnică

Cap de pulverizare	Smart Straw
Marcare substanțe periculoase	GHS02 Inflamabil
Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Culoarea	maro deschis
Caracteristici oxidante	nu
Clasă de risc	2.1
Punct de fierbere	176 °C
Număr ONU	UN1950
Solubilitate în apă	insolubil
Punct de aprindere	47 °C
Vâscozitate cinematică	< 1 mm ² /s
Temperatură de depozitare	15 - 50 °C
Conținut	0,5 l
Execuție	Doză de spray
Tip produs	Ulei multifuncțional / ulei universal