

## Garant

### Dorn din carbură configurabil, Pentru Ø capului de filetat D: 12mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	212000 12
GTIN	4045197659224
Clasa articolului	29W

#### Descriere

##### Execuție:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.

**Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare și degajare individuală.

##### Notă:

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Coadă poate fi degajată pe  $\varnothing d_{1\text{min}}$ .

#### Descriere tehnică

Lungime utilă $L_1$	26 mm
$\varnothing$ exterior minim degajabil $d_1$	11,8 mm
Pentru $\varnothing$ capului de filetat D	12 mm
$\varnothing$ cozii $D_5$ h6	12 mm
Moment de strângere recomandat	10 Nm
Lungimea totală L	126 mm
Serie	TopCut
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare