

**Garant**
**Dorn din carbură configurabil, Pentru Ø capului de filetat D: 25mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212000 25
GTIN	4045197659255
Clasa articolului	29W

**Descriere**
**Execuție:**

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut.

**Bătaie radială  $\leq 10 \mu\text{m}$**  datorită îmbinării feței conice cu fața plană.

Coadă rectificată în h6 pe toată lungimea – pentru scurtare și degajare individuală.

**Notă:**

**Adâncime maximă de frezare** =  $L_1 + l$ ; l = consultați dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.

Cheie de strângere = Cod 219987.

Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.

Reduceți datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Coadă poate fi degajată pe  $\varnothing d_{1\text{min}}$ .

**Descriere tehnică**

Pentru Ø capului de filetat D	25 mm
Lungime utilă $L_1$	45,8 mm
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Ø exterior minim degajabil $d_1$	24,8 mm
Moment de strângere recomandat	35 Nm
Lungimea totală L	198 mm
Serie	TopCut
Răcire interioară	da

Tip produs

---

Portscula pentru freză cu  
fixare pe filet și teșitoare