

**Garant****Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi  $\gamma$ : 60grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215795 60
GTIN	4045197383242
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Cel mai mic $\varnothing D$	17 mm
$\varnothing$ orificiu prindere	16 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	45 mm
Lungimea teșiturii executate l	27,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	52 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lățimea teșiturii executate b	13 mm
Unghi $\gamma$	60 grad
Înălțimea teșiturii executate h	24 mm

Număr efectiv de tăișuri $Z_{ef}$	3
Avans dinte la $h_{max}$	0,12 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP