


APHT 160432ER-46, SP6519, Tip: UNI

Date comandă

Numărul de comandă	215776 UNI
GTIN	4045197503633
Clasa articolului	28E

Descriere
Notă:

Vă rugăm să folosiți aceste plăcuțe amovibile **numai cu șurubul Cod 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**.
La utilizarea plăcuțelor amovibile cu $r \geq 3,2$ mm pe suporturile Cod 215705, 215710, 215715 și 215717, trebuie să se modifice locașul pentru plăcuțe.

Rază la colț: 3,2 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	3,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APHT 160432ER-46
Categorie	SP6519
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	45 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		