

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 20grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215795 20
GTIN	4045197658203
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Înălțimea teșiturii executate h	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Cel mai mare $\varnothing D_1$	69 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Lățimea teșiturii executate b	26 mm
Cel mai mic $\varnothing D$	17 mm
Lungimea teșiturii executate l	27,5 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3

Lungimea totală L_{ges}	52 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Unghi γ	20 grad
Avans dinte la h_{max}	0,3 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814