

**APHT 160450ER-46, SP6519, Tip: UNI****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 215778 UNI |
| GTIN | 4045197503657 |
| Clasa articolului | 28E |

Descriere**Notă:**

Vă rugăm să folosiți aceste plăcuțe amovibile **numai cu șurubul Cod 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**.
La utilizarea plăcuțelor amovibile cu $r \geq 3,2$ mm pe suporturile Cod 215705, 215710, 215715 și 215717, trebuie să se modifice locașul pentru plăcuțe.
Rază la colț: 5 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tip | UNI |
| Rază la colț | 5 mm |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | APHT 160450ER-46 |
| Categorie | SP6519 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru frezare |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 250 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 170 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 130 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 110 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 180 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 155 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | 45 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 200 m/min | K |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |
| Aer | recomandat | | |