

**Garant****Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi  $\gamma$ : 30grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215795 30
GTIN	4045197383228
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea teșiturii executate l	27,5 mm
Înălțimea teșiturii executate h	13 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Lățimea teșiturii executate b	24 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Cel mai mic Ø D	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Unghi $\gamma$	30 grad
Cel mai mare Ø D <sub>1</sub>	65 mm

Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	3
Lungimea totală $L_{ges}$	52 mm
Avans dinte la $h_{max}$	0,2 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814