

**Garant**
**APXT 16..08 PDSR, HB7525, Tip: ST900**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215732 ST900
GTIN	4045197410962
Clasa articolului	21A

**Descriere**
**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 7$  mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Rază la colț: 0,8 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,18 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,18 mm
Suport recomandat	AP..1604
Tip	ST900
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APXT 16..08 PDSR
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura

Grosimea plăcii	5,76 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	185 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		