

Garant**APMX 16..08 TR, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Suport recomandat	AP..1604
Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMX 16..08 TR
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,76 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	205 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		