

Garant**APMX 16..08 PDER, HB7520, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru frezele Cod 215705 până la 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 7$ mm.

Grosimea plăcii: 5,76 mm

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Suport recomandat	AP..1604
Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMX 16..08 PDTR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,76 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	185 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		