

Garant**Freză de șanfrenat, cu alezaj, Unghi γ : 40grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215795 40
GTIN	4045197412911
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Cel mai mare $\varnothing D_1$	59 mm
Cel mai mic $\varnothing D$	17 mm
Înălțimea teșiturii executate h	17,8 mm
Lungimea teșiturii executate l	27,5 mm
Lățimea teșiturii executate b	19 mm
Lungimea totală L_{ges}	52 mm
Unghi γ	40 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
\varnothing orificiu prindere	22 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Avans dinte la h_{max}	0,16 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP