

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 125/9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silențiozitate ridicată.

Notă:GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.**Descriere tehnică**

Ø tăişului D _c	125 mm
Lungimea totală L _{ges}	63 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Ø orificiu prindere	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 16..
Număr de dinți Z	9
Tip de coadă	cu alezaj

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,0 Nm	211750 5,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219812
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP