

# AEG

## Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, Tip: BS12C2



### Date comandă

Numărul de comandă	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

#### AEG – Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă și ușor de manevrat, cu funcționare spre dreapta/stânga.
- Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă și cu pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Extrem de compact – lungime constructivă de numai 176 mm.
- Reglare a momentului în 17 de trepte, plus treaptă de găurire.
- Mandrină cu strângere rapidă 10 mm.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, protecției electronice la suprasarcină.

#### Execuție text publicitar:

- Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă și ușor de manevrat, cu funcționare spre dreapta/stânga.
- Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă și cu pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
- Extrem de compact – lungime constructivă de numai 176 mm.
- Reglare a momentului în 17 trepte, plus treaptă de găurire.

#### Avantaj:

Extrem de compact, cu lungime constructivă de numai 176 mm.

**Livrare:**

Inclusiv acumulator: 2 × 12 V/2,0 Ah, încărcător și geantă de transport.

**Notă:**

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.

Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.

## Descriere tehnică

Model constructiv motor	Motor cu 2 poli
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	20 mm
Greutate	1,1 kg
Turație maximă treapta 2	1500 min <sup>-1</sup>
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 10 mm
Denumirea producătorului	BS 12 C2
Moment maxim de rotație dur	34 Nm
Capacitate acumulator	2 Ah
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Utilizare tipică	Medium
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă treapta 1	0 - 350 min <sup>-1</sup>
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	AEG Tip B 12 V
Ambalaj	Geantă de transport
Număr de acumulatoare incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit și înșurubat

USP1	Motor de 12 V cu 2 poli
USP2	Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu 2 baterii

---

## Accesorii

Sistem Li-Ion L1220 Tip acumulator AB12	073825 AB12
Încărcător cu acumulator Tip BL1418	073841 BL1418