


ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Tip: ALU

Date comandă

Numărul de comandă	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Clasa articolului	28E

Descriere
Recomandare:

La înlocuirea plăcuțelor amovibile vă rugăm înlocuiți șuruburile. Șuruburile de schimb sunt livrate împreună cu plăcuțele amovibile.

Notă:

f_z pentru $a_e = 0,3 \times D$.

f_z pentru degroșare de până la $a_{p,max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z pentru semifiniție a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z pentru finiție a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Grosimea plăcuței S: 5 mm

Descriere tehnică

f_z pentru degroșare de până la $a_{p,max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z pentru finiție a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Tip	ALU
f_z pentru semifiniție a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Grosimea plăcuței S	5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZDET 16M5 PDFR-721
Categorie	GH1
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	1640 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1095 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		