

Garant**Freză de copiere 0° negativ, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 42/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte a plăcuței amovibile în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	42 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..1003
Ø D_3	32 mm

Număr de dinți Z	6
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Frezare circulară a găurii a_p	2 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	29,45 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,36 grad
Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219804
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP