



Lampă de lucru Line Light, Tip: 1200

Date comandă

Numărul de comandă	081340 1200
GTIN	5708997000571
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lampa de lucru Line Light este fabricată dintr-un profil acrilic extrudat cu **lentilă încorporată** (unghi de distribuție a luminii de 75°), ceea ce o face **foarte robustă și rezistentă la șocuri**. Prin urmare, este concepută pentru utilizare în **cele mai dificile condiții**, oferind pentru orice spațiu de lucru o lumină fiabilă, puternică și concentrată. Cu **acumulator pentru utilizare mobilă**, cu lanternă suplimentară de buzunar frontală (150 lm).

Cu intrare de 24 V CC pentru conectare directă la mașină sau prin transformatorul de la Cod 081342 la rețeaua de 230 V.

Lampa poate fi rotită în suport și reglată antiiorbire.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru instalare la **postul de lucru sau în autovehicul**.

Livrare:

Lampă de lucru, 2 clipsuri și fittinguri, piese terminale, ghidaj pentru cablu / dispozitiv de prindere, 2 mufe de legătură.

Descriere tehnică

Număr de LED-uri	156
Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Flux luminos	900 lm
Clasă de protecție IP	IP 67

Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Putere de iluminare	13 W
Tensiune nominală	230 V
Unghi de proiecție a luminii	75 grad
Zonă ATEX	nu există
Lungimea totală	1200 mm
Ø cap	25 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru

Accesorii

Suport cu ventuză	081345
Stand magnetic	081344