

Garant**Capete de frezat la 90°, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215850 63/8
GTIN	4045197221797
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Cu alezaj pentru șurub de fixare.

Aplicație:

Utilizare universală pentru toate materialele.

- **Frezare pe colț și frezarea canalelor, copiere în interior, frezare circulară, frezare circulară a găurii, frezarea circumferinței.**

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

- **Înlocuiți șuruburile de strângere ale plăcuței amovibile după o perioadă îndelungată de utilizare. Se va monta doar bine unsă (de ex. cu pastă de cupru).**

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003..
Ø tăişului D _c	63 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm
Număr de dinți Z	8
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,25 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	57,85 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	123 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	124 mm
Ø D_3	60 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP