


**CCGT 09T304, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260078 SP4019
GTIN	
Clasa articolului	28D

Descriere

CCGT 09T304 SP4019 Categorie: SP4019
Sfărâmător de așchii: 62
Adâncime de tăiere a_p : 0,15 - 3 mm
Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	62
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3 mm
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire