

**Garant****Capete de frezat la 90°, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 32/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Rată de aşchiere foarte ridicată obținută datorită celor 2, respectiv 3 tăişuri folosite la fiecare rotație.

**Aplicație:**

Pentru frezarea circumferinței și frezare frontală.

**Notă:**

**A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 1003
Ø tăişului $D_c$	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	38 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	114 mm
Lungime activă $L_1$	54 mm
Număr efectiv de tăişuri $Z_{ef}$	3
Număr plăcuțe amovibile	12

Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219814