



## Șurubelnițe speciale cu acumulator, Tip: C12RAD



### Date comandă

Numărul de comandă	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Clasa articolului	03L

### Descriere

#### Execuție:

**Mașini de găurit și înșurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator și șurubelnițe cu clichet**

- **Sistem electronic REDLINK™ de control al turației fără trepte, funcționare pe dreapta / stânga și protecție la suprasarcină.**
- **Iluminare cu LED a spațiului de lucru.**
- **Acumulatori Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare.**

**Mașină de găurit și înșurubat unghiulară** ușoară și simplă de manevrat pentru locuri greu accesibile, foarte compactă – **dimensiune pe colț de numai 95 mm**. Reglare electronică a momentului în 10 trepte, plus treapta de găurire, mandrină **FIXTEC** cu strângere rapidă. LED-ul roșu semnalizează atingerea momentului de rotație.

#### Avantaj:

Extrem de compactă, cu dimensiune pe colț de numai 95 mm.

#### Livrare:

Inclusiv acumulator, încărcător și geantă de transport.

#### Notă:

Găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare recomandate la Cod 073814 și Cod 073839.

### Descriere tehnică

Capacitate acumulator	2 Ah
Forma	Pistol de găurit și înșurubat în unghi
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	25 mm

Denumirea producătorului	C12RAD-202B
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Turație maximă treapta 1	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Greutate	1,1 kg
Sistem de prindere	Ø 1,0 – 10 mm
Tensiunea acumulatorului	12 V
Moment maxim de rotație dur	12 Nm
Utilizare tipică	Medium
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	10 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Număr de acumulatoare incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip acumulator	Litiu-Ion
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	lemn
Tip produs	Șurubelniță

## Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12