

## HEDI

### Prelungitor pentru cablu, Tip: 10N



#### Date comandă

Numărul de comandă	081194 10N
GTIN	4003644016969
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Prelungitor pentru cablu cu **sistem automat ghidat de desfășurare și înfășurare, blocare repetată per rotație. Carcasă din plastic închisă**, foarte rezistentă la rupere. **Protecție termică la suprasarcină**, cablu robust din Neopren H07RN-F cu racord de cuplare.

Montare simplă pe perete cu **posibilitate de rotire la 150°**.

##### Funcționare:

IP24: Există protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine cu  $\varnothing < 12$  mm; totuși trebuie evitat contactul.

##### Aplicație:

Ergonomie superioară datorită stării netensionate în timpul lucrului, precum și pentru asigurarea ordinii prin îndepărtarea pericolului de accidente și vătămare din cauza furtunurilor aflate pe podea.

##### Notă:

Suport tip rolă pentru furtun cu acționare cu arc a se vedea la codurile de la 080066 până la 080079.

#### Descriere tehnică

Material carcasă	Plastic
Înălțime	275 mm

Tip	10N
Structura cablului	3G1,5
Materialul cablului	Cauciuc neopren
Lățime	185 mm
Putere nominală (desfășurat)	2000 (16 A) W
Lungime	325 mm
Clasa cablului	H07RN-F
Lungimea cablului	10 m
Tensiune nominală	250 V
Clasă de protecție IP	IP 24
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tip produs	Prelungitor pentru cablu