



## Set de menghine magnetice VersaMAG, Tip: VERSA-01



### Date comandă

Numărul de comandă	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Magnet permanent compact și puternic cu menghină pentru prinderea fără unelte a diferitelor componente pe suprafețe magnetice.

- **Mobil, flexibil și rapid la utilizare. Se adaptează la orice loc de muncă datorită designului compact și magnetului permanent foarte îngust.**
- **Optimizează fiecare loc de muncă: Lucrul curat și sigur într-o gamă variată de aplicații posibile.**
- **Sistem modular: Sistemul modular unic asigură o fixare sigură într-o gamă variată de situații de lucru și poate fi extins în mod constant cu accesorii adecvate.**
- **Menghina are un interval de prindere de 108 mm și o lățime a fălcii de 100 mm.**
- **Fălci de prindere interschimbabile la diferite înălțimi pentru prinderea materialelor mai mari, cum ar fi table și țevi.**
- **Datorită sistemului inovator cu 2 rotoare, forță de prindere de până la 7800 N pentru prinderea sigură pe toate suprafețele magnetice – chiar și în gama de plăci subțiri (de la 4 mm grosime).**
- **Prindere în spații închise sau în planuri verticale? Datorită designului compact și magnetului permanent foarte îngust, nu există nicio problemă.**
- **Alinierea precisă a magnetului permanent utilizând premagnetizarea de 30%.**
- **Prinderea sigură a componentelor pentru prelucrare ulterioară cu diferite scule electronice, de ex. polizoare unghiulare, mașini de găurit, fierăstraie, MULTIMASTER etc.**

#### Livrare:

## Fișă de date

1 × magnet permanent, 1 × placă de montare, 1 × menghină, 1 × cheie hexagonală de 3 mm, 1 × curea de prindere.

### Descriere tehnică

Lungime A	212 mm
Greutate	7,25 kg
Lățime B	70 mm
Lățimea bacurilor	100 mm
Înălțimea bacurilor	40 mm
Forța magnetului	7800 N
Tip produs	Placă de prindere magnetică