

Garant**DN.G 150604, Categorie: HB7415****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Clasa articolului	21G

Descriere

DN.G 150604 HB7415 Categorie: HB7415
Sfărâmbător de așchii: TIM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm
Avans f : 0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 70 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	TIM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	S
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 70 m/min
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire