


**CCGT 09T300, Categorie: SP4019****Date comandă**

Numărul de comandă	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Clasa articolului	28D

**Descriere**

CCGT 09T300 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmbător de așchii: 62

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	62
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 440 m/min
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 3 mm
Categorie	SP4019
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T300
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire