


CCGT 09T301, Categorie: SP4019

Date comandă

Numărul de comandă	260076 SP4019
GTIN	2050001938916
Clasa articolului	28D

Descriere

CCGT 09T301 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmător de așchii: 62

Adâncime de tăiere a_p : 0,15 - 3 mm

Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 30 - 440 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,1 mm
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 440 m/min
Sfărâmător de așchii	62
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3 mm
Categorie	SP4019

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T301
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire