

Garant**ZDHT 150508FR-F10 acoperit cu strat DLC, HB7805, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile șlefuite pe circumferință, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulație a celei mai noi generații de tășuri. Pregătire optimă a tășului pentru utilizare în materiale ușor prelucrabile.

Descriere tehnică

Categorie	HB7805
Avans f_z per dinte	0,1 - 0,25 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZDHT 150508FR-F10
Categorie	HB7805
Materialul sculei	Carbură
Grosimea plăcii	5,56 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	2000 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	1400 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		