

Garant**CC.T 060204, Categorie: HU7310****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260142 HU7310 |
| GTIN | 4045197667809 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere**Descriere tehnică**

| | |
|---|-------------------|
| Sfârâmător de aşchii | AM |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 4 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,5 mm/rot |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Aplicația principală | N |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 350 - 600 m/min |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Categorie | HU7310 |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 060204 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | G |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |